

## Manche télescopique ergonomique



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nom du produit          | <b>Manche télescopique ergonomique</b>  |
| Dimensions              | 105 à 180 cm  |
| Couleurs                | Vert et gris  |
| Points forts            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ergonomie :</b></li> <li>• - Le diamètre de 29 mm est considéré par nos ergonomes indépendants comme le diamètre idéal pour réduire la fatigue et les Troubles Musculo-Squelettiques (T. M. S.).</li> <li>• - La poignée globe rotative et antidérapante permet de limiter les efforts sur les poignets et d'améliorer l'ergonomie des activités de balayage et de lavage.</li> <li>• - L'arrêt sur le manche permet de limiter les efforts musculaires lors des activités de lavage de murs et plafonds.</li> <li>• Peinture epoxy : facilitée d'entretien et confort d'utilisation agréable au toucher</li> </ul> |
| Principaux utilisateurs | Tous secteurs d'activités   |
| Connectable             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les supports Delta</li> <li>• au Delta-Flex®</li> <li>• La plupart des supports munis d'une connectique universelle</li> </ul>  |

### Caractéristiques techniques du manche

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tube extérieur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation Ø 29 mm peinture Epoxy</li> </ul>                     |
| Tube intérieur  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation Ø 25 mm réduction vers connectique 22,5 mm</li> </ul> |
| Poignée         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nylon et polypropylène</li> </ul>   |
| Poids           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 535 g</li> </ul>  |
| Epaisseur       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 mm</li> </ul>   |
| Conditionnement | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrac</li> <li>• 10 unités par carton</li> <li>• 300 unités par palette (30 cartons)</li> </ul>                    |