

Système de nettoyage des marches d'escalators

COUSSINS NETTOYANTS (PADS)

Photos



Références

W-0600-24	Pad nettoyant * 60 cm (24 Inch) W-Spec. Pack 10	Paquet de 10
W-0800-32	Pad nettoyant * 80 cm (32 Inch) W-Spec. Pack 10	Paquet de 10
W-1000-40	Pad nettoyant * 100 cm (40 Inch) W-Spec. Pack 10	Paquet de 10
V-0600-24	Pad nettoyant * 60 cm (24 Inch) V-Spec. Pack 10	Paquet de 10
V-0800-32	Pad nettoyant * 80 cm (32 Inch) V-Spec. Pack 10	Paquet de 10
V-1000-40	Pad nettoyant * 100 cm (40 Inch) V-Spec. Pack 10	Paquet de 10

Autres

Mousse hydrophobe conçue spécifiquement. Conditionnement en Pack de 10 pads. Les pads rouges ont remplacé les pads bleus ancienne génération. La dernière génération de pads rouge ne nécessite plus de bande noire pour calage sur le peigne escalator

Avantages

Rapidité : 1 agent pendant 5 à 10 minutes par escalator. **Sécurité** : aucun risque (biens et personnes) lié à l'utilisation d'une machine **Efficacité** : une utilisation périodique permet d'obtenir un maintien de la propreté constant **Qualité** : la largeur est parfaitement adaptée à celle de l'escalator ce qui permet un nettoyage uniforme incluant les côtés **Economique** : Faible investissement matériel et produits


Utilisation

- Adaptés à tous types d'escalators. (largeur de marche 60, 80 ou 100 cm et écartement rainures V ou W)
- Fixés sur le support de Pad
- Rincés à l'eau après utilisation et réutilisables
- En moyenne 10 à 15 nettoyages par coussin

Système de nettoyage des marches d'escalators

Support et Bras Télescopique

Photos



Références

Support de Pad 60 cm (24 inch) + Réservoir	HS-24-00
Support de Pad 80 cm (32 inch) + Réservoir	HS-32-00
Support de Pad 100 cm (40 inch) + Réservoir	HS-40-00

Autres

Il s'adapte à toutes les largeurs de support. Le design du support de pad a évolué en 2018. Il reste compatible avec les anciens types de pads.

Avantages

Rapidité : 1 agent pendant 5 minutes par escalator. **Sécurité** : aucun risque (biens et personnes) lié à l'utilisation d'une machine **Efficacité** : une utilisation périodique permet d'obtenir un maintien de la propreté constant **Qualité** : la largeur est parfaitement adaptée à celle de l'escalator ce qui permet un nettoyage uniforme incluant les côtés **Economique** : Faible investissement matériel et produits

Utilisation

- Adaptés à tous types d'escalators. (largeur de marche 60, 80 ou 100 cm)
- Utilisent les coussins nettoyants (Pads) de dimension correspondante
- Bras réglable se vissant sur le support
- Bac/Réservoir noir inclus avec le support permettant aussi son transport

Système de nettoyage des marches d'escalators

Produit nettoyant spécial escalator

		Autres				
	<table><tr><td>Nettoyant concentré Clean TEQ 2 Bidons de 5 litres</td><td>CT-2.5</td></tr><tr><td>Nettoyant concentré Clean TEQ 2 Bidons de 3,8 litres</td><td>CT-2.5 - G</td></tr></table>	Nettoyant concentré Clean TEQ 2 Bidons de 5 litres	CT-2.5	Nettoyant concentré Clean TEQ 2 Bidons de 3,8 litres	CT-2.5 - G	• PH Neutre • Conditionnement : - 2 Bidons de 5L ou 2 Bidons de 3,8L
Nettoyant concentré Clean TEQ 2 Bidons de 5 litres	CT-2.5					
Nettoyant concentré Clean TEQ 2 Bidons de 3,8 litres	CT-2.5 - G					

Avantages

- Préserve les matériaux et le mécanisme des escalators. **Non corrosif.**
- Conçu spécialement pour les escalators. **Non glissant.**
- Partie intégrante du système. Optimisation de la **durée de vie et de l'efficacité des coussins**

Utilisation

- Dilution : Dosage 10%
- Imprégnation des coussin nettoyeurs (Pads)
- Vaporisation sur zones sales