

Dispositifs de nettoyage et de désinfection vapeur

Fiche technique CONSOMMABLES

SV 10 : LUBRIFIANT pour joints accessoires

DESCRIPTION :

Tube de 50 g

UTILISATION :

- Assurer la bonne connexion des accessoires
- Appliquer sur les joints propres
- Éviter les graissages en excès



SV 20 : SEQUESTRANT CALCAIRE pour eau alimentation chaudière

DESCRIPTION :

Bidon de 1 litre

UTILISATION :

Pour une eau dont le Kh est inférieur à 10°Kh :

- Dilution dans l'eau de remplissage du réservoir d'alimentation chaudière
- Dilution dans l'eau de remplissage du réservoir eau additionnelle si utilisé

Effectuer la dilution dans le bidon de remplissage de 5 litres fourni avec l'appareil en respectant le dosage indiqué sur l'étiquette



MV100 : NETTOYANT ACTIF pour surfaces

DESCRIPTION :

Bidon de 500 ml (unité de conditionnement : carton de 6 bidons + 1 pistolet)

UTILISATION :

- Nettoyage en profondeur
- Élimination du bio-film, des résidus incrustés sur les surfaces dures
- Ne pas utiliser sur aluminium, tissus et tous supports fragiles

MODE D'EMPLOI :

- Pulvériser le MV100 à l'aide du pistolet fourni sur la surface à traiter.
- Passer ensuite l'accessoire vapeur sélectionné sur la surface pour éliminer toutes salissures

