

Solution hygiénique et économique

ROULEAU PREDECOUPE SCOTCH-BRITE™ BLANC 690

ROULEAU PREDECOUPE SCOTCH-BRITE™ BLEU 670

ROULEAU ABRASIF SCOTCH-BRITE™ PREDECOUPE VERT 640



1 Problématique

PLUS D'ÉCONOMIE ET D'HYGIÈNE

Éviter les contaminations croisées et répondre ainsi aux normes HACCP.

Trouver une solution adaptée de tampons prédécoupés pour éviter le gaspillage et réaliser des économies.



2 Solutions

Une gamme de rouleaux Scotch-Brite™ prédécoupés adaptée à chaque type de surface et de nettoyage :

- Rouleaux prédécoupés pour plus d'économie.
- Rouleau protégé par un film plastique pour éviter les contaminations croisées.
- Tampons souples pour accéder aux endroits difficiles d'accès.
- Une gamme adaptée à différents types de surfaces et de nettoyage :
 - Rouleau bleu pour nettoyer efficacement sans rayer les surfaces délicates (sur les surfaces particulièrement fragiles et sensibles aux rayures, utiliser de préférence le rouleau blanc).
 - Rouleau blanc pour nettoyer sans rayer les surfaces fragiles.
 - Rouleau vert pour le nettoyage et le récurage multi-usages.

L'astuce du Pro

Facilitez l'usage et une meilleure hygiène du rouleau prédécoupé avec le support mural réf. S640.

3 Résultats

- Pratique et économique : tampons prédécoupés.
- Hygiénique grâce à son film protecteur.
- Récurer sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels.
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.

ROULEAU PREDECOUPE SCOTCH-BRITE™ BLANC 690
 ROULEAU PREDECOUPE SCOTCH-BRITE™ BLEU 670
 ROULEAU ABRASIF SCOTCH-BRITE™ PREDECOUPE VERT 640

Fiche Technique

octobre 2010

Description :

Rouleau prédécoupé en tampons dans une nappe en fibres synthétiques imprégnées d'une résine résistante contenant des particules nettoyantes spécifiques :

- Rouleau bleu pour les surfaces délicates.
- Rouleau blanc pour les surfaces fragiles.
- Rouleau vert pour le récurage multi-usages.

Avantages :

- Souple, permet de nettoyer dans les recoins et les endroits difficiles d'accès.
- Nappe non tissée à structure ouverte, facile à nettoyer.
- Résiste aux produits d'entretien usuels.
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.
- Pratique et économique : tampons prédécoupés.
- Hygiénique, sous film plastique protecteur.

Utilisation :

• **Rouleau bleu :**
 Idéal en cuisine pour nettoyer/récurer les plats et les casseroles, les grils, les rôtissoires, les plaques vitrocéramiques et la plupart des ustensiles de cuisine en verre, aluminium ou inox.

Il permet également d'effectuer divers travaux de nettoyage manuel en environnement industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, plinthes, escaliers, bureaux, comptoirs, etc.).

La nappe bleue Scotch-Brite™ réf. 670 est peu abrasive et est recommandée pour les surfaces délicates.

Note : sur les surfaces particulièrement fragiles et sensibles aux rayures (genre plexiglas), utiliser de préférence un tampon blanc réf. 90 ou nous consulter.

• Rouleau blanc :

Ce produit s'utilise avec un détergent ou un produit nettoyant pour surfaces fragiles : verre, porcelaine, baignoires, lavabos, plats, émail, éviers, cuvettes, WC, céramiques murales, chrome, cuivre.

• Rouleau vert :

Ce produit peut être utilisé humide ou à sec pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine. Il permet également d'effectuer divers travaux de nettoyage manuel en environnement industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, escaliers, bureaux, comptoirs, etc.).

Entretien :

Bien rincer le tampon à l'eau claire après chaque utilisation. Au besoin, retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon ou la tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

Élimination du produit en fin de vie :

Avec les déchets pour incinération.

Caractéristiques :

Propriété	Valeur nominale
Poids 670	670 g/m ²
Poids 690	320 g/m ²
Poids 640	580 g/m ²
Épaisseur 670	9,0 mm
Épaisseur 690	8,5 mm
Épaisseur 640	8,5 mm
Dimensions d'un rouleau	4 m x 200 mm
Dimensions d'un tampon	100 mm x 200 mm
Couleur 670	Bleu
Couleur 690	Blanc
Couleur 640	Vert

Abrasion* 670	0 g retiré
Abrasion* 690	0 g retiré
Abrasion* 640	3,1 g retirés
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Fibres nylon • Particules et résine synthétiques

*Test de Schiefer sur une plaque de Plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf).

Conditionnement :

40 tampons par rouleau, 6 rouleaux par carton.

Poids net du carton :

Réf. 690 : 2,82 kg

Réf. 670 : 3,06 kg

Réf. 640 : 2,82 kg

Volume du carton :

Réf. 690 : 63 dm³

Réf. 670 : 63 dm³

Réf. 640 : 63 dm³

Palettisation :

10 cartons par Europalette.

Étiquetage :

Réf. 640, 670 et 690 : chaque carton comporte une étiquette mentionnant le nom et les dimensions du produit qu'il contient.

Réf. 640, 670 et 690 : film rétractable imprimé ou étiquette.

Origine :

Réf. 670 et 690 : fabriqués en Espagne dans un site de production certifié ISO 9000 et ISO 14001 et transformé en France.

Réf. 640 : fabriqué en France dans un site de production certifié ISO 9000 et ISO 14001.

3M

3M France

Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Tel. : 01 30 31 61 84

Fax : 01 30 31 62 11

www.3MHygienepro.fr