

## CONSOMMABLES

### SV 10 : LUBRIFIANT pour joints O Ring de la gaine vapeur

#### **DESCRIPTION :**

Tube de lubrifiant silicone FDA

#### **UTILISATION :**

Assurer la bonne connexion des accessoires  
 Appliquer sur les joints propres  
 Éviter les graissages en excès



### SV 20 : SEQUESTRANT CALCAIRE POUR EAU ALIMENTATION CHAUDIERE

#### **DESCRIPTION :**

Bidon de 1 litre

#### **UTILISATION :**

Pour une eau dont le Kh est inférieur à 10° Kh :  
 Dilution dans l'eau de remplissage du réservoir d'alimentation chaudière  
 Dilution dans l'eau de remplissage du réservoir eau additionnelle si utilisé  
 Effectuer la dilution dans le bidon de remplissage de 5 litres fourni avec l'appareil en respectant le dosage indiqué sur l'étiquette



### MV100 : NETTOYANT ACTIF POUR SURFACES

#### **DESCRIPTION :**

Bidon de 500 ml (unité de conditionnement : carton de 6 bidons + 1 pistolet)

#### **UTILISATION :**

Nettoyage en profondeur  
 Élimination du bio-film, des résidus incrustés sur les surfaces dures  
 Ne pas utiliser sur aluminium, tissus et tous supports fragiles

#### **MODE D'EMPLOI :**

Pulvériser le MV100 à l'aide du pistolet fourni sur la surface à traiter.  
 Passer ensuite l'accessoire vapeur sélectionné sur la surface pour éliminer toutes salissures

