

## Distributeurs automatiques et sans contact

### DESRIPTIF PRODUIT

Distributeurs automatiques et sans contact au design esthétique, pour une utilisation avec nos mousses lavantes et désinfectantes.

### UTILISATION

Convient aux sanitaires publics et aux bureaux. S'utilisent aussi dans les zones de passage et halls d'accueil grâce à nos stations de désinfection qui délivrent la mousse hydroalcoolique Deb InstantFOAM® Complete.

### MODE D'EMPLOI


Passer la main sous le distributeur pour l'activer. Ne nécessite aucun contact.



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
<b>Distributeurs sans contact</b>	Favorisent l'utilisation et minimisent le risque de contaminations croisées.
<b>Polyvalents</b>	Ces distributeurs peuvent être installés sur les murs des sanitaires, couloirs, halls d'accueil, ainsi que sur nos stations de désinfection.
<b>Autonomie longue durée</b>	Les 4 piles alcalines LR20 (non fournies) permettent aux distributeurs de fonctionner jusqu'à 5 ans (dans des conditions normales d'utilisation).
<b>Fiables</b>	Reposent sur la toute dernière technologie infrarouge permettant d'éviter une activation involontaire du distributeur. Fonctionnent quelles que soient la température, la lumière ou l'humidité ambiante.
<b>Robustes et durables</b>	Les distributeurs sont garantis pendant 5 ans dans les conditions normales d'installation et d'utilisation (se référer au mode d'emploi fourni avec le distributeur).
<b>Grande autonomie</b>	Les cartouches de mousses lavantes contiennent 1200 ml, ce qui représente environ 1714 lavages. Les cartouches de mousse désinfectante Deb InstantFOAM® Complete contiennent 1000 ml, soit 1429 désinfections.
<b>La juste dose</b>	Les distributeurs délivrent la juste dose de produit ce qui permet une utilisation contrôlée et d'éviter le gaspillage.
<b>Système de fermeture unique</b>	Permet d'éviter l'ouverture non autorisée des distributeurs, le vol et la contamination produit.
<b>Fenêtre de visualisation</b>	Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.
<b>Facilité de remplacement des cartouches</b>	Les distributeurs sont conçus pour s'utiliser exclusivement avec nos cartouches produits. Leur remplacement s'effectue en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d'entretien.
<b>Cartouches rétractables hygiéniques</b>	Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l'air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.
<b>Pas de gaspillage</b>	Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir l'évacuation complète du produit et d'éviter tout gaspillage.

# Distributeurs automatiques et sans contact

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



## INFORMATIONS & RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- H 277 x P 100 x L 170mm
- Poids brut : 2.9 kg (avec piles et cartouche)
- Prévoir un espace suffisant autour du distributeur lors de l'installation. Il est nécessaire de laisser un espace de 20 à 30 cm sous le distributeur, notamment s'il est placé au dessus d'une surface, afin d'assurer un fonctionnement optimal.
- Possibilité d'ajouter un réceptacle sur la station DISPSTDCH afin d'éviter que des doses de produit ne tombent au sol, en cas d'activation involontaire ou de mauvais usage de l'appareil.

- S'utilisent avec 4 piles alcalines LR20 (non fournies) afin d'optimiser la durée de fonctionnement des distributeurs

- Conforme à la norme EN 60601-1-2: 2001

- Conforme à la réglementation DEEE

- Conforme à la directive ROHS

- NETTOYER avec un chiffon humide

- NE PAS asperger d'eau

- NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs

- NE PAS utiliser de nettoyeurs à base de solvants

- NE PAS utiliser de nettoyeurs à base de caustique ou d'acide



INFOFLDISP



DISPSTDCH



TRYWHI



TRYBLK

## DISTRIBUTEURS DISPONIBLES

RÉFÉRENCE	DISTRIBUTEUR / ACCESSOIRE	CARTOUCHE / DIMENSIONS	DOSE DÉLIVRÉE	NBRE D'APPLICATIONS PAR CARTOUCHE
<b>TF2CHR</b>	Distributeur automatique et sans contact noir	1L, 1,2L / H 277 x P 100 x L 170mm	0.7ml	Lavage : 1714 Désinfection : 1429
<b>TF2WHI</b>	Distributeur automatique et sans contact blanc	1L, 1,2L / H 277 x P 100 x L 170mm		
<b>TRYBLK</b>	Réceptacles de doses (noir)			
<b>TRYWHI</b>	Réceptacles de doses (blanc)			
<b>INFOFLDISP</b>	Station de désinfection plate, argentée (livrée sans distributeur, réceptacle inclus)	H 1470 x P 35 x L 350 mm		
<b>DISPSTDCH</b>	Station de désinfection sur pied rond, en fonte (livrée sans distributeur, ni réceptacle)	H 1500 x P 340 x L 350 mm		

SC Johnson Professional SAS  
3/5 rue du Pont des Halles, 94656 Rungis Cedex, France  
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30 Fax : +33 (0)1 45 12 97 26  
E-mail : infofrance-scjpro@scj.com

Benelux :  
SC Johnson Professional GmbH  
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne  
Tél. : +49 (0) 2151 7380-1580 / +32 (0) 2 461 05 75  
Fax : +49 (0) 2151 7380 1288  
E-mail : info.proBNL@scj.com  
www.scjp.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n'est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.

**SC Johnson**  
**PROFESSIONAL**  
A Family Company®