




Le poste ANIOS est destiné au nettoyage et à la désinfection des sols et des surfaces.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES Poste ANIOS

Designation	Repère	Code
Joint fibre 3/4" (sachet de 10)	1	LB07.0600
Adaptateur F3/4-M1/2 (sachet de 10)	2	LB02.0700
Joint fibre 1/2" (sachet de 10)	3	LB07.0601
Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 Lg: 1,5m	4	LB03.0118C
Joint filtre 3/4" noir (sachet de 5)	5	LB09.0109
Ossature PVC	6	LB10.0132
Logo sérigraphié	7	
Vanne anti-pollution	8	LB09.003030
Hydraulique poste ANIOS	9	LB10.0230
Venturi avec injecteur vert	10	LB10.0135V
Clapet anti-retour Blanc/Noir (joint EPDM)	11	LB00.0111
Buses de dilution (sachet de 15)	12	LB97.0103N
Ligne d'aspiration Lg: 1,60m Tygon	13	LB10.0123
Crépine avec laveur	14	LB02.0103
Tuyau de lavage bleu équipé 10m	15	LB97.0115
Tuyau de lavage bleu équipé 15m	15	LB97.0116
Tuyau de lavage bleu équipé 20m	15	LB97.0117
Tuyau de lavage bleu équipé 25m	15	LB97.0149
Pistolet anti-choc bleu équipé avec embout rapide.	16	LB97.0119.E

TABLEAU DE DILUTION Poste ANIOS

Couleur	Produit	Couleur	Produit
Sans buse	11,00%	vert	3,20%
gris	10,90%	orange	2,60%
noir	10,80%	marron foncé	1,50%
beige	10,50%	jaune	1,80%
rouge	8,60%	turquoise	1,00%
blanc	6,80%	videt	0,80%
bleu	5,00%	rose	0,50%
marron clair	3,30%	incolor	


CONDITIONS DES TESTS

Pression dynamique de l'eau = 2,5 bar
 Longueur du tuyau = 20m + Pistolet bleu
 Injecteur vert, débit = 8 l/mn

Ces correspondances sont données à titre indicatif, afin de vous permettre de définir le choix de la buse de dilution en fonction de la concentration désirée.

CONFORMITÉ SANITAIRE

LE POSTE ANIOS EST ÉQUIPÉ DE SYSTÈMES DE PROTECTION SANITAIRE CONFORME À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR



ATTENTION

- ⚠ **TOUJOURS** diriger le pistolet vers les surfaces à traiter.
- ⚠ **NE JAMAIS** diriger le pistolet en direction des personnes, animaux ou plantes.
- ⚠ **ATTENDRE** quelques secondes la formation du mélange eau + détergent.
- ⚠ **TOUJOURS FERMER** la vanne d'entrée d'eau après utilisation.

UTILISATION

- 1) Ouvrir la vanne d'entrée d'eau "A"
- 2) Abaisser la manette "C" pour sélectionner le mode "LAVAGE".
- 3) Choisir le produit 1 ou 2 (sur modèle double produit seulement).
- 4) Appuyer sur le levier "B" du pistolet de pulvérisation.
- 5) Attendre quelques secondes la montée du produit dans la ligne d'aspiration.
- 6) Faire la pulvérisation souhaitée.
- 7) Relever la manette "C" pour sélectionner le mode "RINÇAGE".
- 8) Faire le rinçage souhaité.
- 9) Fermer la vanne d'entrée d'eau "A" après utilisation.

MAINTENANCE


Le poste ANIOS n'aspire pas le produit.

- 1° Vérifier la pression du réseau d'eau (minimum : 2 bars, maximum : 6 bars)
- 2° Vérifier que le joint filtre ne soit pas encrassé ou entartré. (Nettoyer ou remplacer)
- 3° Vérifier que la crépine de la ligne d'aspiration est bien immergée dans le produit, et que le tuyau n'est pas pincé, plié, ou bouché.
- 4° Vérifier que la buse de dilution ne soit pas bouchée. (Nettoyer ou remplacer)
- 5° Vérifier que la crépine de la ligne d'aspiration ne soit pas encrassée. (Nettoyer ou remplacer)
- 6° Vérifier que le pistolet de pulvérisation ne soit pas encrassé ou entartré. (Nettoyer ou remplacer)


Le bidon de produit se remplit d'eau.

- 7° Vérifier que le clapet anti-retour ne soit pas encrassé. (Nettoyer ou remplacer)

NETTOYAGE ou REMPLACEMENT de l'injecteur vert du venturi





NETTOYAGE du clapet anti-retour



NETTOYAGE ou REMPLACEMENT du joint filtre





LISTE DE COLISAGE POSTE ANIOS

1 Poste ANIOS (simple ou double produits)	1 Sachet Kit raccordement	1 ou 2 lignes d'aspiration L: 2m
1 Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 (1,5m)		1 ou 2 crépines avec lesteur
1 Adaptateur F3/4 x M1/2		1 sachet de 15 buses de dilution
1 Tuyau de lavage Lg. 10m, 15m, 20m ou 25m (suivant modèle)		1 injecteur vert
1 Pistolet anti-choc bleu avec embout de coupleur	1 Sachet Visserie et joint	1 joint filtre noir 3/4"
1 ou 2 supports bidon 5 litres		2 joints fibre 1/2"
1 Notice technique		2 joints fibre 3/4"
		5 vis inox. Ø5,5x37
		5 chevilles S7
		2 rondelles L5 inox.

Dimensions du carton : Longueur = 450mm, largeur = 390mm, hauteur = 290mm. Poids = 8,2Kg avec tuyau de 15m

