


Attends® Slip Regular



Attends - l'assortiment incontinence avec système de numérotation du pouvoir absorbant de 0 à 10

Attends Slip Regular est une gamme de changes complets conçus pour gérer l'incontinence urinaire sévère et/ou fécale.



- | | | |
|--|--|--|
| <p>1 Voile extérieur toucher textile micro aéré blanc en tailles XS, S, M et L. Voile extérieur toucher textile blanc en taille XL.</p> | <p>2 Un indicateur d'humidité qui aide à la bonne pratique des soins et qui disparaît au fur et à mesure de la saturation: ainsi, il peut servir comme guide pour indiquer quand il faut changer la protection.</p> | <p>3 Une ceinture micro-aérée toucher textile pour un maintien ajusté autour de la taille tout en respectant la santé de la peau.</p> |
| <p>4 Ceinture élastiquée à l'arrière pour un meilleur maintien et un confort amélioré. (Sauf pour Slip Regular XS)</p> | <p>5 Système de fixation à quatre adhésifs assurer un bon maintien en place du produit.</p> | <p>6 Élastiques incurvés autour des jambes pour une meilleure protection contre les fuites.</p> |
| <p>7 Barrières anti-fuites souples sur toute la longueur de l'entrejambe réduisent les risques de fuites.</p> | <p>8 Noyau en forme anatomique pour un maintien ajusté confortable.</p> | <p>9 Noyau superabsorbant avec couche d'acquisition pour une meilleure protection contre les fuites, une sécheresse de la peau et une protection anti-odeurs optimales.</p> |
| <p>10 Le niveau d'absorption du produit est imprimé discrètement sur le voile extérieur.</p> | | |

Pour plus d'informations visitez
www.attends.fr www.attends.be www.attends.ch

Attends Slip Regular

	Conditionnement sac / carton	EAN 7332152 sac / carton	Tour de hanches / taille (en cm)	Matériau face externe	Noyau d'absorption	Voile supérieur	Pince lombaire élastique	Barrières anti-fuites	Système de fixation refermable	Respirable/micro-aéré	Protection Odeur Naturelle	Technologie Quick-Dry
Attends Slip Regular 8M	28 4	203682 203699	80 - 110	Voile non-tissé et micro-aéré	Système double noyau avec cellulose et super-absorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 8L	28 4	203705 203712	100 - 150	Voile non-tissé et micro-aéré	Système double noyau avec cellulose et super-absorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9XS	32 4	208182 208199	40 - 70	Voile non-tissé et micro-aéré	Système double noyau avec cellulose et super-absorbants et couche d'acquisition	Non-tissé	X	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9S	21 4	208106 208113	50 - 85	Voile non-tissé et micro-aéré	Système double noyau avec cellulose et super-absorbants et couche d'acquisition	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9M	28 4	203316 203323	80 - 110	Voile non-tissé et micro-aéré	Système double noyau avec cellulose et super-absorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 9L	28 4	203330 203347	100 - 150	Voile non-tissé et micro-aéré	Système double noyau avec cellulose et super-absorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10S	21 4	208120 208137	50 - 85	Voile non-tissé et micro-aéré	Système double noyau avec cellulose et super-absorbants et couche d'acquisition	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10M	26 4	207680 207697	80 - 110	Voile non-tissé et micro-aéré	Système double noyau avec cellulose et super-absorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10L	26 2	207659 207666	100 - 150	Voile non-tissé et micro-aéré	Système double noyau avec cellulose et super-absorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular 10XL	14 4	207635 207642	150 - 175	Stratifié de polypropylène non-tissé et un film de polyéthylène imperméable	Système double noyau avec cellulose et super-absorbants et couche d'acquisition	Non-tissé	✓	✓	✓	Oui - les ailes	✓	✓



Quick-Dry

La technologie Quick-Dry est utilisée dans la couche d'acquisition située directement sous le voile de surface. Elle capte et draine rapidement le liquide loin de la peau vers le coeur ultra absorbant de la protection et empêche son retour vers la surface. Elle peut recevoir plusieurs mictions sans que cela n'altère son pouvoir absorbant, ce qui garantit un maintien au sec et une protection contre les fuites exceptionnels.



pH Respectueux de la Peau

La combinaison de la technologie Quick-Dry et du coeur ultra absorbant garantit un pH faible, proche de celui de la peau, ce qui permet de protéger la peau et de la maintenir en bonne santé.



Protection Naturelle Anti-Odeurs

La Protection Naturelle Anti-Odeurs réduit le risque d'odeurs désagréables.



Zone Active

La Zone Active est la partie centrale de la protection avec une importante capacité d'absorption à l'endroit où il y en a le plus besoin. Ceci permet un maintien au sec de la peau exceptionnel et une meilleure protection contre les fuites pour l'utilisateur.



Micro-aéré

Le voile externe micro-aéré toucher textile permet à la peau de respirer, ce qui contribue au maintien d'une peau saine.



Les changes complets Attends Slip Regular sont testés et approuvés par proDERM, Institut Indépendant de Recherche Dermatologique Appliquée.