

# PVAmicro

## Lavette en microfibre imprégnée de PVA



### Description produit

La [PVAmicro](#) est une lavette unique en microfibre tricotée imprégnée d'une fine couche de PVA. Les microfibres garantissent un nettoyage performant et la couche de PVA un taux d'absorption très élevé. La combinaison des deux offre un résultat de nettoyage hygiénique, sec et sans trace.

Une lavette PVAmicro non-humidifiée a un aspect cartonné. La lavette humidifiée est douce et souple avec un effet chamoisé.

La PVAmicro n'a pas de lisière car elle est découpée au laser, une technique qui empêche l'effilochage de la lavette.

### Application

La PVAmicro est principalement conçue pour le nettoyage des surfaces brillantes, mais elle convient également au nettoyage de tous les types de surfaces. La PVAmicro convient à la méthode au seau et spray.

La PVAmicro résiste parfaitement aux produits chimiques utilisés au quotidien. L'usage de chlore et de produits alcalins sont à éviter. Tout contact direct avec une source de chaleur importante est à éviter.

### Découvrez la vidéo

[PVA micro](#)

### Avantages

- ✓ 100% microfibres, hautes prestations de nettoyage, ne nécessite pas l'usage d'un détergent
- ✓ Nettoyage sans trace, relâche 50% moins d'eau qu'une lavette en microfibre tricotée classique
- ✓ Enlève jusqu'à 99,99% du coronavirus bovin sur les surfaces en vinyle, testé par un laboratoire tiers
- ✓ Durable, garde sa forme grâce à la découpe au laser
- ✓ Une capacité d'absorption très élevée, facile à rincer
- ✓ Volumineuse avec un effet chamoisé
- ✓ Convient particulièrement au nettoyage des surfaces brillantes, vitrées
- ✓ Disponible en 4 couleurs

### Caractéristiques

- ✓ Composition: Microfibres tricotées (70% polyester, 30% polyamide), 0,3 Dtex Polyvinyl Alcohol (PVA)
- ✓ Poids à sec: 250gr/m<sup>2</sup> (38,5gr par lavette)
- ✓ Capacité d'absorption: 550%
- ✓ Format: 38 x 35 cm
- ✓ Epaisseur: 1,45 mm
- ✓ Prescription de lavage: recommandée 60°C, maximum 95°C, pas d'adoucissant
- ✓ Durée de vie: 300 lavages à 60°C, usage normal

| Réf. TSU/carton | Description | Couleur | Format     | Pièce/paquet | Paquet/carton | Réf. BCU/paquet |
|-----------------|-------------|---------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| 143585          | PVAmicro    | bleu    | 38 x 35 cm | 5            | 20            | 143590          |
| 143586          | PVAmicro    | rouge   | 38 x 35 cm | 5            | 20            | 143591          |
| 143588          | PVAmicro    | vert    | 38 x 35 cm | 5            | 20            | 143593          |
| 143587          | PVAmicro    | jaune   | 38 x 35 cm | 5            | 20            | 143592          |

### Stockage, transport et destruction

Maintenir les marchandises dans un endroit frais et sec. Eviter l'exposition directe à la lumière. Les marchandises ne sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou incinération et selon les réglementations locales.

### Garantie de qualité

Conforme aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHCS.

Toute information reprise ci-dessus vous est transmise sur base de nos spécifications et connaissances et sous réserve de modifications. L'application et les conditions d'utilisation de nos produits restent propres à chaque utilisateur. Les utilisateurs sont tenus de vérifier les propriétés environnementales et de sécurité des marchandises livrées, selon leurs conditions d'utilisation.

Adelya, Terre d'Hygiène